

Material:	Messing
Spindel:	mit Feinregulierung
O-Ring für Spindel:	NBR
Handrad:	Kunststoff
Betriebsdruck:	max. 16 bar
Temperatur:	-30 °C bis +110 °C



210.82



213.40

Nadelventile, Außengewinde mit Innenkonus bzw. Innengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	A	B	L	SW	Durchflüsse l/h
213.40	1/4 außen	4	48	50	45	17	430
213.41	3/8 außen	4	48	54	51	22	520
210.80	1/4 innen	4	48	48	42	17	430
210.81	3/8 innen	4	48	52	51	22	520
210.82	1/2 innen	4	48	56	64	27	600

