

Variable Schnellspanner STC

Flexibler bis zu 5x schneller spannen



Einfach besser.




STC in Action
YouTube-Kanal



Kompromisslos vielseitig

Eine Baugröße des BESSEY Schnellspanners ersetzt gleich mehrere Wettbewerbsgrößen.

- durch extrem großen Spannbereich dank patentierter Mechanik



Schnell einsetzbar – bereits beim ersten Mal und nach Werkstückwechsel

BESSEY Schnellspanner STC passen sich an unterschiedliche dicke Werkstücke an – ohne manuelle Einstellung der Druckschraube, mit annähernd gleicher Spannkraft.

- durch automatischen Spannweitenbereich



Kraftvoll und schonend

Auch empfindliche Werkstücke mit z. B. furnierter oder lackierter Oberfläche lassen sich schonend spannen.

- durch bewegliche Druckplatte mit abnehmbarer Schutzkappe
- durch Spannkraft-Regulierung über Stellschraube im Gelenk




Variable Schnellspanner STC

Flexibler bis zu 5 x schneller spannen



Einfach besser.



Waagrechtspanner mit offenem Arm STC-HH / STC-HV / STC-HA



STC-HH



STC-HV



STC-HA

Bestell-Nr.	Spannweite mm	Automatische Anpassung mm	Spannkraft N	kg	St.	VB0003
-------------	------------------	---------------------------------	-----------------	----	-----	--------

mit waagrechter Grundplatte

STC-HH20	35	20	1.100	0,20	6	
STC-HH20SB	35	20	1.100	0,20	3	
STC-HH50	40	35	2.500	0,38	6	
STC-HH50SB	40	35	2.500	0,38	3	
STC-HH70	60	35	2.500	0,42	6	
STC-HH70SB	60	35	2.500	0,42	3	

mit vertikaler Grundplatte

STC-HV20	35	20	1.100	0,21	6	
----------	----	----	-------	------	---	--

mit abgewinkelter Grundplatte

STC-HA20	35	20	1.100	0,23	6	
----------	----	----	-------	------	---	--



Schubstangenspanner STC-IHH / STC-IHA



STC-IHH



STC-IHA

Bestell-Nr.	Spannweite mm	Automatische Anpassung mm	Spannkraft N	kg	St.	VB0003
-------------	------------------	---------------------------------	-----------------	----	-----	--------

mit waagrechter Grundplatte

STC-IHH15	25	8	1.100	0,19	6	
STC-IHH25	35	13	2.500	0,20	6	
STC-IHH25SB	35	13	2.500	0,21	3	

mit abgewinkelter Grundplatte

STC-IHA15	25	8	1.100	0,23	6	
-----------	----	---	-------	------	---	--



Senkrechtspanner mit offenem Arm STC-VH



STC-VH

Bestell-Nr.	Spannweite mm	Automatische Anpassung mm	Spannkraft N	kg	St.	VB0003
-------------	------------------	---------------------------------	-----------------	----	-----	--------

mit waagrechter Grundplatte

STC-VH20	35	20	1.100	0,22	6	
STC-VH50	40	35	2.500	0,43	6	

- Automatische stufenlose Anpassung der Spannweite bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position
- Regulierbare Spannkraft je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
- Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer
- Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend
- Hochwertiger ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff (STC-HH20, STC-HV20, STC-HA20, STC-IHH15 und STC-IHA15 mit Abgleitschutz)

3D-CAD Daten zum Download unter <http://bessey.partcommunity.com>